



Bausolid Emalia ceramiczna - EPOXY Biała

Charakterystyka

Szybkoschnąca emalia stosowana do malowania sprzętu gospodarstwa domowego: wanny, zlewozmywaki, lodówki, pralki itp. Nadaje się do malowania powierzchni metalowych i drewnianych.

Sposób użycia

Malowaną powierzchnię dokładnie oczyścić. Rdzę i odpryski emalii wyczyścić drucianą szczotką lub papierem ściernym. Odtłuścić powierzchnię rozpuszczalnikiem. Odpryski emalii wyszpachlować. Kilukrotnie wstrząsać pojemnikiem (ok. 1 min.) w celu wymieszania emalii. Na suchą powierzchnię nanosimy cienką warstwę emalii z odległości 25-30 cm. Czynność powtarzamy 2-3 krotnie w 15 min. odstępach. Po zakończeniu oczyścić dysze. Odwrócić pojemnik do góry dnem, nacisnąć dyszę przez około 3 sekundy.

Opakowanie

Aerazol 400ml.

Przechowywanie

Termin ważności (EXP) na spodzie puszek. Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

Ostrzeżenia

H222 – Skrajnie łatwopalny aerazol.

H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

H229 – Pojemnik pod ciśnieniem : Ogrzanie grozi wybuchem.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251 – Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P261 – Unikać wdychania dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.



Bausolid Emalia ceramiczna - EPOXY Biała

P501 – Zawartość /pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi i regionalnymi.

Zawiera: ksylen.

2004/42/IIB(e), LZO dopuszczalne 840g/l, LZO w wyrobie poniżej 760g/l.